

製品名		X-S20	X-T5	X-H2	X-H2S	X100V
記号方式	MOV	HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)	HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)	Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)	Apple ProRes 422 HQ, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) Apple ProRes 422 LT, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) HEVC/H.265, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)	MPEG-4 AVC/H.264, リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング)
	MP4	MPEG-4 AVC/H.264, AAC All Intra Lona GOP	MPEG-4 AVC/H.264, AAC All Intra Lona GOP	MPEG-4 AVC/H.264, AAC All Intra Lona GOP	MPEG-4 AVC/H.264, AAC All Intra Lona GOP	MPEG-4 AVC/H.264, AAC All Intra Lona GOP
画素取得方式	記録画素数					
	フレームレート			7680 x 4320 28.97f 25f 24f 23.98f		
8K(16:9)	ビットレート			720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps		
	記録画素数	6240 x 4160			6240 x 4160	
6.2K(3:2)	フレームレート	28.97f 25f 24f 23.98f			28.97f 25f 24f 23.98f	
	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps			720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	
6.2K(16:9)	記録画素数		6240 x 3510	6240 x 3510		
	フレームレート		28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f		
DC4K HQ(17:9)	ビットレート		360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps		
	記録画素数		4096 x 2160	4096 x 2160		
4K HQ(16:9)	フレームレート		28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f		
	ビットレート		360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps		
DC4K(17:9)	記録画素数	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160	4096 x 2160
	フレームレート	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f
増設記録時間	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	200Mbps 100Mbps
	記録画素数	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
4K(16:9)	フレームレート	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f
	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	200Mbps 100Mbps
増設記録時間	記録画素数	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
	フレームレート	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f
Full HD(17:9)	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	200Mbps 100Mbps 50Mbps
	記録画素数	2048 x 1080	2048 x 1080	2048 x 1080	2048 x 1080	2048 x 1080
Full HD(16:9)	フレームレート	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f
	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	200Mbps 100Mbps 50Mbps
Full HD(16:9)	記録画素数	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	フレームレート	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	59.94f 50f 28.97f 25f 24f 23.98f	28.97f 25f 24f 23.98f
Full HD(16:9)	ビットレート	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps	200Mbps 100Mbps 50Mbps

