

	mini					SQUARE		WIDE	mini SQUARE WIDE
フィルムフォーマット	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム	ミニフィルム スクエアフィルム ワイドフィルム
商品名	instax mini 12	instax mini 40	instax mini 90	instax mini LiPlay スマートフォンアプリ連携機能	instax mini Evo スマートフォンアプリ連携機能	instax SQUARE SQ 1	instax SQUARE SQ 40	instax WIDE 300	instax Pal 手のひらサイズカメラ スマートフォンアプリ連携機能
液晶モニター	—	—	—	2.7型TFTカラー液晶モニター (約23万ドット)	3.0型TFTカラー液晶モニター (約46万ドット)	—	—	—	—
主な機能	オート露光 クローズアップモード セルフイー	ワンタッチ切替のセルフイーモード 自動で最適な撮影条件に セルフイーミラー	パーティー キッズ 二重露光 パルプ 濃淡コントロール マクロ 遠景	サウンド リモート フレームシューティング プリント画像転送機能 ダイレクトプリント	高画質プリント ダイレクトプリント プリント画像転送機能 リモートシューティング	明るさオート セルフィーモード セルフイーミラー	明るさオート セルフィーモード セルフイーミラー	遠景 濃淡コントロール	ダイレクトプリント コンパクト カスタムシャッターサウンド機能 INSTAX Animation
機能・特長	—	—	フラッシュ撮影モード / セルフタイマーモード (1枚 / 2枚連写)	画像エフェクト フィルター6種、フレーム10種、差し替え可能フレーム3種 スマートフォンアプリ連携機能 プリントからの音声再生機能 ^{※3} スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、フレーム追加機能、フィルター、プリント画像転送機能、内蔵メモリー約45枚 (音なし)	画像エフェクト レンズエフェクト10種、フィルムエフェクト10種、上記かけ合わせ計100種 スマートフォンアプリ連携機能 スマートフォン画像プリント機能、リモート撮影機能、プリント画像転送機能、内蔵メモリー約45枚	—	—	フィルムカウンター (残数表示式) / 通常モード / 強制発光モード	ダイレクトプリント (INSTAX Link™シリーズ) スマートフォンアプリ連携機能 カスタムシャッターサウンド機能 / リモート撮影 / インターバル撮影 / INSTAX Animation
カラーバリエーション	ライラックパープル ミントグリーン パステルブルー ブロッサムピンク クレイホワイト	ブラック	ブラック ブラウン	エレガントブラック ブラッシュゴールド ストーンホワイト	ブラック ブラウン	チョークホワイト テラコッタオレンジ グレイシャーブルー	ブラック	ブラック	ピスタチオグリーン パウダーピンク ジェムブラック ラベンダーブルー ミルクイーホワイト
セルフタイマー	—	—	約10秒	約2秒 / 約10秒	約2秒 / 約10秒	—	—	—	約2秒 / 約10秒 (アプリ使用時)
フラッシュ	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間: 7秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間: 6.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.7m	低輝度自動発光 (輝度補正機能付) / 強制発光モード (輝度補正機能付) / 発光禁止モード / 赤目軽減モード	オート/強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲: 約50cm~1.5m	オート/強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲: 約50cm~1.5m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間: 7.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間: 7.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.2m	低輝度自動発光 オートフラッシュ / 強制発光モード	オートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止
セルフイーミラー ^{※1}	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	—	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで写る範囲を確認可能	—	—
簡易接写レンズ	30cm~50cm (クローズアップモード)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	接写モード付	10cm~撮影可能 (自動調節)	10cm~撮影可能 (自動調節)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	同 梱	19.4cm~∞
電池 (電池寿命) ^{※2}	単3形アルカリ電池 / 2本 撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	単3形アルカリ電池 / 2本 撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	充電式バッテリー NP-45S 撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	内蔵バッテリーにつき本体充電のみフル充電から撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	内蔵バッテリーにつき本体充電のみフル充電から撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	リチウム電池 CR2 / 2本 撮影可能バック数: 約30バック (10枚入)	リチウム電池 CR2 / 2本 撮影可能バック数: 約30バック (10枚入)	単3形アルカリ電池 / 4本 撮影可能バック数: 約10バック (10枚入)	内蔵バッテリーにつき本体充電のみ

※1 「セルフイーミラー」は、セルフショット時やセルフフッシュショット時、ミラーを映して確認できるのでとても便利です。 ※2 電池寿命は、全て当社試験条件による。

※3 中国本土以外で販売されている「INSTAX mini LiPlay」は、中国本土では「サウンド機能」をお使い頂けません。香港・マカオ・台湾含む、その他の地域・国では問題なくお使い頂けます。中国本土で「サウンド機能」を使う場合は、中国本土で販売及び展開されている「INSTAX mini LiPlay」と専用アプリをお使いください。

	mini	SQUARE	WIDE
フィルムフォーマット			
商品名 対応アプリ	instax mini Link 2   mini Link/Link2 専用アプリ	instax SQUARE Link   SQUARE Link 専用アプリ	instax Link WIDE   Link WIDE 専用アプリ
プリント画素数	800×600ドット	800×800ドット	800×1260ドット
カラーバリエーション	<input type="radio"/> ソフトピンク <input type="radio"/> クレイホワイト <input type="radio"/> スペースブルー	<input type="radio"/> アッシュホワイト <input type="radio"/> ミッドナイトグリーン	<input type="radio"/> アッシュホワイト <input type="radio"/> モカグレイ
プリント画質モード	 INSTAX Rich Mode 色彩を豊かに表現できる	 INSTAX Rich Mode 色彩を豊かに表現できる	 INSTAX Rich Mode 色彩を豊かに表現できる
主な機能の紹介	 <p>instaxAIR NEW</p> <p>プリンターから出る光をスマホに向けて動かすと、空中に絵が描ける。</p> <p>スマホの画面にも指で直接描ける!</p> <p>Tap</p> <p>Draw</p>	<p>SNS Share</p> <p>とっておきの1枚をSNSでシェアしよう</p> <p>プリントした画像をINSTAXフレーム付き画像として保存できる!</p> <p>AR Print</p> <p>ARエフェクトでチェキプリントを个性化的に彩れる</p> <p>チェキプリントの周辺にARエフェクトを映し出せる機能。5種類のエフェクトから自由に選んで、QRコード付きのチェキプリントを作成。スマホをかざしてARを楽しもう。画面録画でSNSにもシェアできる!</p>	<p>QRプリント</p> <p>QRコードをプラスして、さらに楽しめるチェキプリントに。</p> <p>WEBチェキ WEBやSNSのURLにリンクして名刺代わりに!</p> <p>地図チェキ 旅行の記録や写真付きの招待状に!</p> <p>音チェキ ボイスメッセージカードでもっと伝わる!</p> <p>手紙チェキ ギフトに添えてサプライズメッセージカードに!</p>
	<p>SNS Share</p> <p>プリントした画像をinstaxフレーム付き画像としてスマホに保存できる! とっておきの1枚をSNSでシェアしよう!</p> <p>Match Test</p> <p>2人の相性を診断しよう! 結果はプリントするまでのお楽しみ。</p>	<p>INSTAX Connect</p> <p>メッセージ付きチェキプリントで、離れた相手ともタイムリーでリアルにつながる!</p> <p>スマホの画像にメッセージを重ね合わせて、大切な人に贈れる機能。受け取った相手もチャットのようにメッセージを返信し、オリジナルのメッセージ付きチェキプリントをつくらう!</p>	<p>編集可能なテンプレート搭載!</p> <p>文字・色を思いのままに!</p> <p>豊富なステッカー!</p> <p>約1600種類の絵文字でデコレーションできる!</p>
電池	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)