










カメラ

フィルムフォーマット	mini					SQUARE			WIDE			mini SQUARE WIDE		
	ミニフィルム	スクエアフィルム	ワイドフィルム	ミニフィルム	スクエアフィルム	ワイドフィルム	ミニフィルム	スクエアフィルム	ワイドフィルム	ミニフィルム	スクエアフィルム	ワイドフィルム	ミニフィルム	スクエアフィルム
商品名	 <b>instax™ mini 12</b>	 <b>instax™ mini 40</b>	 <b>instax™ mini 99</b>	 <b>instax™ mini LiPlay™</b> スマートフォンアプリ連携機能	 <b>instax™ mini Evo</b> スマートフォンアプリ連携機能	 <b>instax™ SQUARE SQ 1</b>	 <b>instax™ SQUARE SQ 40</b>	 <b>instax™ WIDE 400</b>	 <b>instax Pal™</b> 手のひらサイズカメラ スマートフォンアプリ連携機能					
液晶モニター	—	—	—	2.7型TFTカラー液晶モニター (約23万ドット)	3.0型TFTカラー液晶モニター (約46万ドット)	—	—	—	—					
主な機能	オート露光 クローズアップモード セルフイー	ワンタッチ切替のセルフイーモード 自動で最適な撮影条件に セルフイーミラー	遠景モード マクロモード 多彩な撮影モード フラッシュ セルフタイマー 濃淡調整 ピネット	サウンド リモート フレームシューティング プリント画像転送機能 ダイレクトプリント	高画質プリント ダイレクトプリント プリント画像転送機能 リモートシューティング	明るさオート セルフィーモード セルフイーミラー	明るさオート セルフィーモード セルフイーミラー	レバー式セルフタイマー レンズを回しシングル操作 カメラ角度調整 アクセサリ 標準/遠景モード切り替え	スマートフォンアプリ連携機能 コンパクト カスタムシャッターサウンド機能 instax Animation™					
機能・特長	—	—	カラーエフェクトコントロール ピネットモード/濃淡調整 バルブモード/二重露光モード インドアモード/スポーツモード 遠景/マクロ撮影 フラッシュ撮影モード/ セルフタイマーモード	画像エフェクト フィルター6種、フレーム10種、 差し替え可能フレーム3種 スマートフォンアプリ連携機能 プリントからの音声再生機能*3 スマートフォン画像プリント機能、 リモート撮影機能、フレーム追加機能、 フィルター、プリント画像転送機能、 内蔵メモリー約45枚(音なし)	画像エフェクト レンズエフェクト10種、 フィルムエフェクト10種、 上記かけ合わせ計100種 スマートフォンアプリ連携機能 スマートフォン画像プリント機能、 リモート撮影機能、 プリント画像転送機能 内蔵メモリー約45枚	—	—	フィルムカウンター (残数表示式) / 通常モード/ 強制発光モード	ダイレクトプリント (instax Link™シリーズ) スマートフォンアプリ連携機能 カスタムシャッターサウンド機能/ リモート撮影/インターバル撮影/ instax Animation™					
カラーバリエーション	ライラックパープル ミントグリーン パステルブルー ブロッサムピンク クレイホワイト	ブラック	ブラック	マッチャググリーン ディープブロンズ ミステリーホワイト	ブラック ブラウン	チョークホワイト テラコッタオレンジ グレイシャーブルー	ブラック	グリーン	ピスタチオグリーン パウダーピンク ジェムブラック ラベンダーブルー ミルクイーホワイト					
セルフタイマー	—	—	約10秒	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒	—	—	—	約2秒/約10秒 (アプリ使用時)					
フラッシュ	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間:7.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間:6.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離: 0.3~2.7m	自動発光オートフラッシュ (自動調光) / インドアモード (スローシンクロフラッシュ) 強制発光モード/発光禁止モード/ 赤目補正モード	オート/強制発光/ 発光禁止 撮影可能範囲: 約50cm~1.5m	オート/強制発光/ 発光禁止 撮影可能範囲: 約50cm~1.5m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間:7.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) / 充電時間:7.5秒以下 (新品電池使用時) / フラッシュ撮影距離:0.3~2.2m	低輝度自動発光 オートフラッシュ/ 強制発光モード	オートフラッシュ/ 強制発光/ 発光禁止					
セルフイーミラー <sup>*1</sup>	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	—	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	○ レンズ横ミラーで 写る範囲を確認可能	—	—					
簡易接写レンズ	30cm~50cm (クローズアップモード)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	30cm~60cm (マクロモード)	10cm~撮影可能 (自動調節)	10cm~撮影可能 (自動調節)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	30cm~撮影可能 (セルフイーモード)	同 梱	19.4cm~撮影可能					
電池 (電池寿命) <sup>*2</sup>	単3形アルカリ電池/2本 撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	単3形アルカリ電池/2本 撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	充電式バッテリー NP-70S 撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) フル充電から撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可) フル充電から撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	リチウム電池 CR2/2本 撮影可能パック数: 約30パック(10枚入)	リチウム電池 CR2/2本 撮影可能パック数: 約30パック(10枚入)	単3形アルカリ電池/4本 撮影可能パック数: 約10パック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)					

\*1 「セルフイーミラー」は、セルフショット時やセルフフッシュショット時、ミラーに姿を映して確認できるのでとても便利です。 \*2 電池寿命は、全て当社試験条件による。  
\*3 中国本土以外で販売されている「instax mini LiPlay™」は、中国本土では「サウンド機能」をお使い頂けません。香港・マカオ・台湾含む、その他の地域・国では問題なくお使い頂けます。中国本土で「サウンド機能」を使う場合は、中国本土で販売及び展開されている「instax mini LiPlay™」と専用アプリをお使いください。

	mini	SQUARE	WIDE
フィルムフォーマット			
商品名 対応アプリ	<b>instax mini Link 3™</b>   mini Linkシリーズ専用アプリ	<b>instax SQUARE Link™</b>   SQUARE Link専用アプリ	<b>instax Link WIDE™</b>   Link WIDE専用アプリ
プリント画素数	800×600ドット	800×800ドット	800×1260ドット
カラーバリエーション	 ローズピンク  クレイホワイト  セージグリーン	 アッシュホワイト  ミッドナイトグリーン	 アッシュホワイト  モカグレイ
プリント画質モード	 <b>instax Rich Mode™</b> 色彩を豊かに表現できる	 <b>instax Rich Mode™</b> 色彩を豊かに表現できる	 <b>instax Rich Mode™</b> 色彩を豊かに表現できる
主な機能の紹介	<p><b>Simple Print</b> スマホから簡単プリント</p> <p>専用アプリを使い、約15秒でスマホからいつでも簡単にプリント。動画からベストショットを切り取ってプリントも!</p> 	<p><b>SNS Share</b></p> <p>とっておきの1枚をSNSでシェアしよう</p> <p>プリントした画像をinstax™フレーム付き画像として保存できる!</p> 	<p><b>QRプリント</b></p> <p>QRコードをプラスして、さらに楽しめるチェキプリント™に。</p> 
	<p><b>instax AiR Studio™</b> ARエフェクトで撮影を楽しめる!</p> <p>専用アプリの立体的なARエフェクトを使えば、スマホの中で自分だけの特別な空間を作れます。とっておきの一枚を撮影しよう!</p> 	<p><b>AR Print</b></p> <p>ARエフェクトでチェキプリントを个性化的に彩れる</p> <p>チェキプリント™の周辺にARエフェクトを映し出せる機能。5種類のエフェクトから自由に選んで、QRコード付きのチェキプリント™を作成。スマホをかざしてARを楽しもう。画面録画でSNSにもシェアできる!</p> 	<p><b>instax™ Connect</b></p> <p>メッセージ付きチェキプリント™で、離れた相手ともタイムリーでリアルにつながる!</p> <p>スマホの画像にメッセージを重ね合わせて、大切な人に贈れる機能。受け取った相手もチャットのようにメッセージを返信し、オリジナルのメッセージ付きチェキプリント™をつくる!</p> 
	<p><b>Click to Collage</b></p> <p>フォトブースのようなカウントダウン撮影が楽しい!</p> <p>最大6カット撮影して2/4/6枚を自由に組み合わせてレイアウトできる。</p> 	<p><b>編集可能なテンプレート搭載!</b></p> <p>文字・色を思いのままに!</p> 	<p><b>豊富なステッカー!</b></p> <p>約1600種類の絵文字でデコレーションできる!</p> 
電池	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)

\*チェキプリント™はイメージです。