

フィルム フォーマット	mini					SQUARE				WIDE			mini SQUARE WIDE		
	ミニ フィルム	スクエア フィルム	ワイド フィルム	ミニ フィルム	スクエア フィルム	ワイド フィルム	ミニ フィルム	スクエア フィルム	ワイド フィルム	ミニ フィルム	スクエア フィルム	ワイド フィルム	ミニ フィルム	スクエア フィルム	ワイド フィルム
商品名	 アナログインスタントカメラ instax mini 12™	 アナログインスタントカメラ instax mini 41™	 アナログインスタントカメラ instax mini 99™	 ハイブリッドインスタントカメラ instax mini LiPlay™	 ハイブリッドインスタントカメラ instax mini Evo™	 アナログインスタントカメラ instax SQUARE SQ1™	 アナログインスタントカメラ instax SQUARE SQ40™	 アナログインスタントカメラ instax WIDE 400™	 ハイブリッドインスタントカメラ instax WIDE Evo™	 手のひらサイズカメラ instax Pal™					
液晶 モニター	—	—	—	2.7型TFTカラー 液晶モニター (約23万ドット)	3.0型TFTカラー 液晶モニター (約46万ドット)	—	—	—	3.5型TFTカラー 液晶モニター (約46万ドット)	—					
機能 ・ 特長	クローズアップモード 明るさオート	クローズアップモード 明るさオート	カラーエフェクト コントロール6種 ビネットモード 濃淡調整5段階 バルブモード 二重露光モード インドアモード スポーツモード 遠景／マクロモード	 スマートフォン アプリ連携機能 画像エフェクト フィルター6種 フレーム10種 差し替え可能フレーム3種 スマートフォンアプリ連携機能 プリントからの音声再生機能*3 スマートフォン画像プリント機能 リモート撮影機能 フレーム追加機能	 スマートフォン アプリ連携機能 画像エフェクト レンズエフェクト10種 フィルムエフェクト10種 上記がけ合わせ計100種 スマートフォンアプリ連携機能 スマートフォン画像プリント機能 リモート撮影機能 プリント画像転送機能	セルフイーモード 明るさオート	セルフイーモード 明るさオート	標準／遠景モード カメラ角度調整 アクセサリ	 スマートフォン アプリ連携機能 画像エフェクト フィルムエフェクト10種 レンズエフェクト10種 度合い調整100段階 フィルムスタイル6種類 スマートフォンアプリ連携機能 スマートフォン画像プリント機能 リモート撮影機能 プリント画像転送機能 Discover Feed お気に入り登録 内蔵メモリー約45枚	 スマートフォン アプリ連携機能 ダイレクトプリント (instax™ Linkシリーズ) スマートフォンアプリ連携機能 カスタムシャッターサウンド機能 リモート撮影 インターバル撮影 instax Animation™					
セルフ タイマー	—	—	約10秒	約2秒／約10秒	約2秒／約10秒	—	—	約4秒／約6秒／ 約8秒／約10秒	約2秒／約10秒	約2秒／約10秒 (アプリ使用時)					
フラッシュ	常時発光フラッシュ (自動調光) 充電時間：7秒以下 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離： 0.3～2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) 充電時間：7秒以下 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離： 0.3～2.2m	自動発光オートフラッシュ (自動調光) インドアモード (スローシンクロフラッシュ) 強制発光モード 発光禁止モード 赤目補正モード	オート 強制発光 発光禁止 撮影可能範囲： 約50cm～1.5m	オート 強制発光 発光禁止 撮影可能範囲： 約50cm～1.5m	常時発光フラッシュ (自動調光) 充電時間：7.5秒以下 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離： 0.3～2.2m	常時発光フラッシュ (自動調光) 充電時間：7.5秒以下 (新品電池使用時) フラッシュ撮影距離： 0.3～2.2m	低輝度自動発光 オートフラッシュ 強制発光モード	オート 強制発光 発光禁止 撮影可能範囲： 約30cm～1.5m	オートフラッシュ 強制発光 発光禁止					
電池 (電池寿命) ^{*1}	単3形アルカリ電池／2本 撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	単3形アルカリ電池／2本 撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	充電式バッテリー NP-70S 撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型：取り外し不可) フル充電から撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型：取り外し不可) フル充電から撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	リチウム電池 CR2／2本 撮影可能バック数： 約30バック(10枚入)	リチウム電池 CR2／2本 撮影可能バック数： 約30バック(10枚入)	単3形アルカリ電池／4本 撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型：取り外し不可) フル充電から撮影可能バック数： 約10バック(10枚入)	リチウムイオン電池 (内蔵型：取り外し不可)					

フィルム フォーマット	mini	SQUARE	WIDE
	 スクエア フィルム	 スクエア フィルム	 スクエア フィルム
商品名 対応アプリ	instax mini Link 3™  mini Linkシリーズ 専用アプリ	instax SQUARE Link™  SQUARE Link 専用アプリ	instax Link WIDE™  Link WIDE 専用アプリ
プリント画素数	800×600ドット	800×800ドット	800×1260ドット
カラー バリエーション	 ローズピンク  クレイホワイ ト  セージグリー ン	 アッシュホワイ ト  ミッドナイトグリー ン	 アッシュホワイ ト  モカグレイ
プリント画質 モード	 instax- Rich mode™ 色彩を豊かに 表現できる  instax- Natural mode™ チェキプリント™ならではの 柔らかな風合いが楽しめる	 instax- Rich mode™ 色彩を豊かに 表現できる  instax- Natural mode™ チェキプリント™ならではの 柔らかな風合いが楽しめる	 instax- Rich mode™ 色彩を豊かに 表現できる  instax- Natural mode™ チェキプリント™ならではの 柔らかな風合いが楽しめる
主な機能の 紹介	 Simple Print スマホから簡単プリント 専用アプリを使い、約15秒でスマホから いつでも簡単にプリント。 動画からベストショットを切り取ってプリントも！  instax AiR Studio™ ARエフェクトで撮影を楽しめる！ 専用アプリの立体的なARエフェクトを 使えば、スマホの中で自分だけの特別な 空間を作れます。 とっておきの一枚を撮影しよう！  Click to Collage フォトブースのような カウントダウン撮影が楽しい！ 最大6カット撮影して2/4/6枚を  3カウントで連続ショット！	 SNS Share とっておきの1枚を SNSでシェアしよう プリントした画像をinstax™フレーム付き画 像として保存できる！  AR Print ARエフェクトでチェキプリント™ を个性化的に彩る チェキプリント™の周辺にARエフェクトを 映し出せる機能。5種類のエフェクトから 自由に選んで、QRコード付きのチェキプリ ント™を作成。スマホをかざしてARを楽しもう。 画面録画でSNSにもシェアできる！  instax Connect™ メッセージ付きチェキプリント™で、 離れた相手ともタイムリーで リアルにつながる！ スマホの画像にメッセージを重ね合わせて、 大切な人に贈れる機能。受け取った相手も チャットのようにメッセージを返信し、オリ ジナルのメッセージ付きチェキプリント™を つくろう！	QRプリント QRコードをプラスして、さらに楽しめるチェキプリント™に。  WEBチェキ WEBやSNSのURLに リンクして名刺代わりに！  地図チェキ 旅行の記録や写真付きの 招待状に！  音チェキ™ ボイスメッセージ カードでもっと伝わる！  手紙チェキ ギフトに添えてサプライズ メッセージカードに！ 編集可能なテンプレート搭載！ 文字・色を思いのままに！ 豊富なステッカー！ 約1600種類の絵文字で デコレーションできる！
電池	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)	リチウムイオン電池(内蔵型・取り外し不可)