

instaxTM チェキ ラインアップ カメラ

カメラタイプ		アナログカメラ ボタン操作で撮影&プリントできる！					
フィルムフォーマット		mini	mini	mini	SQUARE	SQUARE	WIDE
商品名							
機能	フラッシュ	常時発光 (自動調光)	常時発光 (自動調光)	自動発光/インドア/強制発光/発光禁止/赤目補正	常時発光 (自動調光)	常時発光 (自動調光)	低輝度自動発光/強制発光
	セルフタイマー	約2秒/約10秒	-	約10秒	-	-	約4秒/約6秒/約8秒/約10秒
	接写	クローズアップモード	クローズアップモード	マクロモード	セルフイーモード	セルフイーモード	接写レンズ (付属品)
	エフェクト	-	-	カラーエフェクトコントロール:6種/ 濃淡調整:5段階/ ビネットモード/ バルブモード/ 二重露光モード	-	-	-
	その他	カメラ角度調整 アクセサリ	-	インドアモード/ スポーツモード/ 遠景モード	-	-	遠景モード/ カメラ角度調整 アクセサリ
カラーバリエーション		<ul style="list-style-type: none"> ● ドリーミーパープル ● ラグーングリーン ● フロストブルー ● キャンディーピンク ○ クレイホワイト 	● ブラック	● ブラック	<ul style="list-style-type: none"> ○ チョークホワイト ● テラコッタオレンジ ● グレイシャープル 	● ブラック	<ul style="list-style-type: none"> ● グリーン ● ジェットブラック
電池		単3形 アルカリ電池/2本	単3形 アルカリ電池/2本	充電式バッテリー NP-70S	リチウム電池 CR2/2本	リチウム電池 CR2/2本	単3形 アルカリ電池/4本

カメラタイプ		ハイブリッドカメラ モニターを見ながら撮影、選んでプリント！					手のひら サイズカメラ 「撮影」に特化した手のひら サイズのデジタルカメラ
フィルムフォーマット		mini	mini	mini	mini	WIDE	mini / SQUARE / WIDE
商品名							
液晶モニター		2.7型TFTカラー 液晶モニター (約23万ドット)	3.0型TFTカラー 液晶モニター (約92万ドット)	3.0型TFTカラー 液晶モニター (約46万ドット)	1.54型TFTカラー 液晶モニター (約17万ドット)	3.5型TFTカラー 液晶モニター (約46万ドット)	-
記録画素数		2,560×1,920ピクセル	2,560×1,920ピクセル	2,560×1,920ピクセル	2,560×1,920ピクセル (静止画撮影時) 800×600ピクセル (動画撮影/通常時) 1,440×1,080ピクセル (動画撮影/高画質 モード(2020のみ)時)	4,608×3,456ピクセル (広角かつmicroSD カード利用時) 2560×1920ピクセル (上記以外)	2,560×1,920ピクセル
機能	フラッシュ	オート/強制発光/ 発光禁止	オート/強制発光/ 発光禁止	オート/強制発光/ 発光禁止	オート/強制発光/ 発光禁止	オート/強制発光/ 発光禁止	オート/強制発光/ 発光禁止
	セルフタイマー	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒	約2秒/約10秒 (アプリ使用時)
	接写	自動調節	自動調節	自動調節	自動調節	自動調節	自動調節
	エフェクト	フィルター:6種	フィルター:6種	レンズエフェクト:10種 フィルムエフェクト:10種	ジダイアルエフェクト:10種 度合い調整:10段階	レンズエフェクト:10種 フィルムエフェクト:10種 度合い調整:100段階以上	<アプリ連携機能> フィルター:18種
	アプリ連携						
スマホ画像のプリント		○	○	○	○	○	-
その他		音声録音機能/ フレーム:10種 <アプリ連携機能> フレーム追加/ リモート撮影	音声録音機能/ セルフイーカメラ/ Layer Photo Mode/ instax Sound Album TM / フレーム:13種 <アプリ連携機能> フレーム追加/ リモート撮影	<アプリ連携機能> リモート撮影	動画撮影/ フレーム(ON/OFF)/ ファインダータッチメント/ グリッドタッチメント(付属品) <アプリ連携機能> 動画編集機能/ ポスターテンプレート/ リモート撮影	広角モード フィルムスタイル:6種 <アプリ連携機能> リモート撮影	<アプリ連携機能> カスタムシャッターサウンド/ リモート撮影/ インターバル撮影/ instax Animation TM
カラーバリエーション		<ul style="list-style-type: none"> ● マッチャグリーン ○ ミスティーホワイト ● ディープブロズ 	<ul style="list-style-type: none"> ● サンドベージュ ● ミッドナイトブルー 	<ul style="list-style-type: none"> ● ブラック ● ブラウン ● ジェントルローズ 	● ブラック	● ブラック	<ul style="list-style-type: none"> ● ヒスタチグリーン ● パウダーピンク ● ラベンダーブルー ○ ミルキーホワイト ● ジェムブラック
電池		リチウムイオン電池 (内蔵型)	リチウムイオン電池 (内蔵型)	リチウムイオン電池 (内蔵型)	リチウムイオン電池 (内蔵型)	リチウムイオン電池 (内蔵型)	リチウムイオン電池 (内蔵型)

チェキ TM 専用フィルム		
mini	SQUARE	WIDE
<p>62mm 86mm 46mm 54mm</p> <p>カードサイズのミニフォーマット</p>	<p>62mm 86mm 62mm 72mm</p> <p>1:1のスクエアフォーマット</p>	<p>62mm 86mm 99mm 108mm</p> <p>ミニフォーマットの2倍のサイズの ワイドフォーマット</p>

●チェキプリントTMはイメージです。●上記の仕様は、性能向上のため変更する場合があります。●カタログと実際の商品の色は、印刷の関係で多少異なる場合があります。

instaxTM **チェキ** ラインアップ **スマホプリンター**

フィルムフォーマット	mini		SQUARE	WIDE
商品名	 instax mini Link 3TM	 instax mini Link+TM	 instax SQUARE LinkTM	 instax Link WIDETM
対応アプリ	 instax mini Link TM		 instax SQUARE Link TM	 instax Link WIDE TM
プリント画素数	800×600ドット	800×600ドット (Design Printモード使用時は、1600×600ドット)	800×800ドット	800×1,260ドット
プリント画質モード	 instax-Rich modeTM 色彩を豊かに表現できる  instax-Natural modeTM チェキプリント TM ならではの柔らかな風合いが楽しめる	 instax-Rich modeTM instax-Natural modeTM Design Print 文字や細かい絵柄など、細部をよりくっきり表現したいコンテンツにおすすめ。	 instax-Rich modeTM 色彩を豊かに表現できる  instax-Natural modeTM チェキプリント TM ならではの柔らかな風合いが楽しめる	 instax-Rich modeTM 色彩を豊かに表現できる  instax-Natural modeTM チェキプリント TM ならではの柔らかな風合いが楽しめる
主な機能の紹介	<p> Simple Print スマホから簡単プリント 専用アプリを使い、約15秒でスマホからいつでも簡単にプリント。動画からベストショットを切り取ってプリントも!</p> 		<p> SNS Share とっておきの1枚をSNSでシェアしよう プリントした画像をinstaxTMフレーム付き画像として保存できる!</p> 	
	<p> instax AiR StudioTM ARエフェクトで撮影を楽しめる! 専用アプリの立体的なARエフェクトを使えば、スマホの中で自分だけの特別な空間を作れます。とっておきの一枚を撮影しよう!</p> 		<p> AR Print ARエフェクトでチェキプリントTMを個性的に彩れる チェキプリントTMの周辺にARエフェクトを映し出せる機能。5種類のエフェクトから自由に選んで、QRコード付きのチェキプリントTMを作成、スマホをかざしてARを楽しもう。画面録画でSNSにもシェアできる!</p> 	
	<p> Click to Collage フォトブースのようなカウントダウン撮影が楽しい! 最大6カット撮影して2/4/6枚を自由に組み合わせてレイアウトできます。</p> 		<p> instax ConnectTM メッセージ付きチェキプリントTMで、離れた相手ともタイムリーでリアルにつながる! スマホの画像にメッセージを重ね合わせて、大切な人に贈れる機能。受け取った相手もチャットのようにメッセージを返信し、オリジナルのメッセージ付きチェキプリントTMをつくらう!</p> 	
	<p>QRプリント QRコードをプラスして、さらに楽しめるチェキプリントTMに。</p>  <ul style="list-style-type: none"> WEBチェキTM WEBやSNSのURLにリンクして名刺代わりに! 音チェキTM ボイスメッセージカードでもっと伝わる! 地図チェキTM 旅行の記録や写真付きの招待状に! 手紙チェキTM ギフトに添えてサプライズメッセージカードに! 			
<p>編集可能なテンプレート搭載! 文字・色を思いのままに!</p> 		<p>豊富なステッカー! 約1600種類の絵文字でデコレーションできる!</p> 		
カラーバリエーション	<ul style="list-style-type: none"> ● ローズピンク ○ クレイホワイト ● セージグリーン 	● ブラック	<ul style="list-style-type: none"> ○ アッシュホワイト ● ミッドナイトグリーン 	<ul style="list-style-type: none"> ○ アッシュホワイト ● モカグレイ
電池	リチウムイオン電池(内蔵型)	リチウムイオン電池(内蔵型)	リチウムイオン電池(内蔵型)	リチウムイオン電池(内蔵型)